

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.3/4-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 1.3/4-12
GTIN	4062406049652
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 44,45 mm

Kokonaispituus L: 220 mm

 varren Ø D_s: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 42,4 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	29 mm
varren Ø D _s	36 mm
Kierteen syvyys	111,1 mm
Kokonaispituus L	220 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Kierteennousu	2,117 mm

Kierteen Ø	44,45 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	42,4 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/4-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi