

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 5/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 5/8-14
GTIN	4062406046262
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	39,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	14
Kierteennousu	1,814 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E

Standardi	DIN 376
Alkureiän Ø	14,2 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	15,875 mm
varren Ø D _s	12 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	5/8-14 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi