

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 7/8-24
GTIN	4062406046453
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 21,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	22,225 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Kokonaispituus L	140 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Kierteennousu	1,058 mm
Alkureiän Ø	21,2 mm

varren $\varnothing D_s$	18 mm
Varren nelikulmio \square	14,5 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	55,56 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	7/8-24 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi