

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.3/8-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.3/8-18
GTIN	4062406049225
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 33,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus L	200 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kierteen Ø	34,925 mm
Kierteennousu	1,411 mm
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Standardi	DIN 376

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	87,31 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	33,7 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.3/8-18 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi