

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.1/2-6****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.1/2-6
GTIN	4062406049423
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 6

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 33,7 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	95,25 mm
varren Ø D _s	32 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Alkureiän Ø	33,7 mm
Kierteen Ø	38,1 mm
Lastu-urien määrä	4

Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	4,233 mm
Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	6
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	24 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	1.1/2-6 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi