

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 9/16-27****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 9/16-27
GTIN	4062406046149
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 14,288 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,4 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	9 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Lastu-urien määrä	3
Terien lkm Z	3
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	11 mm
Kierteennousu	0,94 mm

Kierteen Ø	14,288 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	27
Kierteen syvyys	35,72 mm
Alkureiän Ø	13,4 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	9/16-27 UNS LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi