

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.3/8-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.3/8-20
GTIN	4062406049218
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 34,925 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 33,7 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	33,7 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	20
Standardi	DIN 376
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen Ø	34,925 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	87,31 mm
varren $\varnothing D_s$	28 mm
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	22 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.3/8-20 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi