

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.9/16-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.9/16-8
GTIN	4062406049478
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 39,688 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteennousu	3,175 mm
Kierrettä/ tuuma	8
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Terien lkm Z	4
Kierteen Ø	39,688 mm
Alkureiän Ø	36,7 mm

Kokonaispituus L	200 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
varren $\varnothing D_s$	32 mm
Kierteen syvyys	99,22 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.9/16-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi