

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppi: 7/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 7/16-20
GTIN	4062406046019
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 35 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 11,112 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 9,9 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,27 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen syvyys	27,78 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Alkureiän Ø	9,9 mm
Lastuava aine	HSS E

Terien lkm Z	3
varren $\varnothing D_s$	9 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen \varnothing	11,112 mm
Varren nelikulmio \square	7 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	7/16-20 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi