

Garant**Konekierretappi pohjarei'ille, vasenkätinen kierre, pinnoittamaton, Tyyppe: NO.4-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130041 NO.4-48
GTIN	4062406045500
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 2,845 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,4 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	2,4 mm
Varren nelikulmio □	2,7 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	48
Kierteen Ø	2,845 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierteen syvyys	7,1 mm
Standardi	DIN 371
varren $\varnothing D_s$	3,5 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Kierteennousu	0,529 mm
Kierretyyppi	UNF-LH
Kierteen koko	4-48 UNF LH
Pinnoitus	pinnoittamaton
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi