

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 5/16-48****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 5/16-48
GTIN	4062406048051
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 48

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	7,938 mm
Alkureiän Ø	7,5 mm
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	90 mm
Kierteennousu	0,529 mm
Terien lkm Z	3

Kierrettä/ tuuma	48
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	19,85 mm
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Varren nelikulmio $\square$	6,2 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	5/16-48 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi