

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.7/16-18**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.7/16-18
GTIN	4062406049300
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 36,512 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Varren nelikulmio □: 22 mm

Alkureiän Ø: 35,3 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	18
Kierteen syvyys	91,28 mm
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	200 mm
Varren nelikulmio □	22 mm
Kierteennousu	1,411 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	28 mm

Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	35,3 mm
Kierteen Ø	36,512 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	1.7/16-18 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi