

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 3/4-18

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 3/4-18
GTIN	4062406048600
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

 varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17,75 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	19,05 mm
Alkureiän Ø	17,75 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	11 mm
Lastu-urien määrä	4
varren Ø D _s	14 mm
Kierteennousu	1,411 mm

Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	47,63 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/4-18 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi