

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 0,390-27

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 130046 0,390-27 |
| GTIN | 4062406050450 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 27

Kierteen Ø: 9,91 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 9 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Alkureiän Ø | 9 mm |
| varren Ø D _s | 10 mm |
| Kierteen syvyys | 24,78 mm |
| Kokonaispituus L | 100 mm |
| Kierteennousu | 0,94 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierrettä/ tuuma | 27 |

| | |
|------------------------|--|
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierteen Ø | 9,91 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Standardi | DIN 371 |
| Varren nelikulmio □ | 8 mm |
| Kierretyyppi | UNS-LH |
| Kierteen koko | 0,390-27 UNS LH |
| Pinnoitus | TiN |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Vasen |
| Kierrettyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |