

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 3/4-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 3/4-20
GTIN	4062406048594
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 18 mm

**Tekninen kuvaus**

Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	1,27 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Kierteen Ø	19,05 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376

Kokonaispituus L	125 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	18 mm
Kierteen syvyys	47,63 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	3/4-20 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi