

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/16-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.1/16-12
GTIN	4062406051167
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 26,99 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 25 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen syvyys	67,5 mm
Alkureiän Ø	25 mm
Kierrettä/ tuuma	12
Terien lkm Z	4
Kokonaispituus L	160 mm
Kierteen Ø	26,99 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	20 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	16 mm
Standardi	DIN 376
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	2,117 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/16-12 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi