

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 3/8-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 3/8-40
GTIN	4062406048136
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 9 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	9,525 mm
Kierteen syvyys	23,83 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Alkureiän Ø	9 mm
Kierrettä/ tuuma	40

Kierteennousu	0,635 mm
varren $\varnothing D_s$	10 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Varren nelikulmio $\square$	8 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/8-40 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi