

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 5/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 5/8-12
GTIN	4062406048518
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 13,9 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen syvyys	39,7 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	2,117 mm
Terien lkm Z	3
Alkureiän Ø	13,9 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	12

Kierteen Ø	15,875 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D _s	12 mm
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	5/8-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi