

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 3/4-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 3/4-24
GTIN	4062406048587
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 18,1 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	11 mm
Kierrettä/ tuuma	24
varren Ø D _s	14 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	47,63 mm
Lastuava aine	HSS E

Kierteennousu	1,058 mm
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	18,1 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	19,05 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/4-24 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi