

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 13/16-12

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 13/16-12
GTIN	4062406048679
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 20,638 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

 varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 18,6 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	140 mm
varren Ø D _s	18 mm
Kierteenousu	2,117 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	12
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4

Kierteen syvyys	51,6 mm
Alkureiän Ø	18,6 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen Ø	20,638 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	13/16-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi