

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1.7/8-8**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1.7/8-8
GTIN	4062406049799
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 47,625 mm

Kokonaispituus L: 250 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Varren nelikulmio □: 29 mm

Alkureiän Ø: 44,6 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	47,625 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	119 mm
Varren nelikulmio □	29 mm
Lastu-urien määrä	4
Kokonaispituus L	250 mm

Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	8
Kierteennousu	3,175 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	44,6 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1.7/8-8 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi