

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 5/8-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 5/8-14
GTIN	4062406048501
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 14,2 mm

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Kierteennousu	1,814 mm
Alkureiän Ø	14,2 mm
Kierrettä/ tuuma	14
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	110 mm
Lastuava aine	HSS E

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Kierteen syvyys	39,7 mm
Kierteen Ø	15,875 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
Kierrettyyppi	UNS
Kierteen koko	5/8-14 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi