

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: NO.1-72

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 NO.1-72
GTIN	4062406047689
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 72

Kierteen Ø: 1,854 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,55 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	45 mm
Kierteen Ø	1,854 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	4,635 mm
varren Ø D _s	2,8 mm
Lastu-urien määrä	2
Terien lkm Z	2

Kierrettä/ tuuma	72
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	1,55 mm
Kierteennousu	0,353 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1-72 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi