

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1/2-16

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 1/2-16
GTIN	4062406048341
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,2 mm

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio □	9 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	31,75 mm
varren Ø D _s	11 mm
Standardi	DIN 376

Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	12,7 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,588 mm
Alkureiän Ø	11,2 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	1/2-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi