

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: NO.12-32****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 NO.12-32
GTIN	4062406047931
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 5,486 mm

Kokonaispituus L: 80 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 6 mm

Varren nelikulmio □: 4,9 mm

Alkureiän Ø: 4,8 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen syvyys	13,7 mm
Kierteen Ø	5,486 mm

Kierteennousu	0,794 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Kierrettä/ tuuma	32
Alkureiän Ø	4,8 mm
Varren nelikulmio □	4,9 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	12-32 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi