

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/2-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.1/2-20
GTIN	4062406051594
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 36,89 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteen Ø	38,1 mm
Kierteen syvyys	95,25 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Lastu-urien määrä	4
Alkureiän Ø	36,89 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Lastuava aine	HSS E

Kokonaispituus L	200 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteennousu	1,27 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/2-20 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalan tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi