

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 5/16-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 5/16-24
GTIN	4062406048105
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 6,9 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 371
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	8 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kierteen syvyys	19,85 mm
Alkureiän Ø	6,9 mm
Kierrettä/ tuuma	24

Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	7,938 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Kierrettyyppi	UNF
Kierteen koko	5/16-24 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi