

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: NO.5-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 NO.5-40
GTIN	4062406047771
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 3,175 mm

Kokonaispituus L: 56 mm

varren Ø D_s: 3,5 mm

Varren nelikulmio □: 2,7 mm

Alkureiän Ø: 2,59 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	3,5 mm
Kierteen Ø	3,175 mm
Kokonaispituus L	56 mm
Alkureiän Ø	2,59 mm
Lastu-urien määrä	3
Kierrettä/ tuuma	40
Kierteen syvyys	7,9 mm

Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Kierteennousu	0,635 mm
Standardi	DIN 371
Terien lkm Z	3
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	5-40 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi