

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 7/16-28**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 7/16-28
GTIN	4062406048228
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 28

Kierteen Ø: 11,112 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 10,35 mm

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän Ø	10,35 mm
Varren nelikulmio □	7 mm
Kierteen Ø	11,112 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Terien lkm Z	3
Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	27,78 mm

Kierrettä/ tuuma	28
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	0,907 mm
Standardi	DIN 376
varren Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	7/16-28 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi