

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 1/2-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 1/2-20
GTIN	4062406048327
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 12,7 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 11,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	12,7 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Kierrettä/ tuuma	20
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,27 mm
Kierteen syvyys	31,75 mm

Alkureiän Ø	11,5 mm
varren Ø D _s	11 mm
Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	1/2-20 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi