

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 5/16-32

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 5/16-32
GTIN	4062406048082
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 32

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

 varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,25 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	32
Lastuava aine	HSS E
Lastu-urien määrä	3
varren Ø D _s	8 mm
Kierteennousu	0,794 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm

Alkureiän Ø	7,25 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Standardi	DIN 371
Kierteen syvyys	19,85 mm
Kierteen Ø	7,938 mm
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	5/16-32 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi