

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 5/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 5/8-24
GTIN	4062406048464
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilau määrä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 15,875 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 12 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 15 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen Ø	15,875 mm
Lastuava aine	HSS E
Varren nelikulmio □	9 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Kierrettä/ tuuma	24

Kierteen syvyys	39,7 mm
Lastu-urien määrä	3
varren $\varnothing D_s$	12 mm
Alkureiän \varnothing	15 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UNEF
Kierteen koko	5/8-24 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi