

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 7/8-12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 7/8-12
GTIN	4062406048747
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 12

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,2 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	12
varren Ø D _s	18 mm
Kierteen syvyys	55,56 mm
Alkureiän Ø	20,2 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	22,225 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm

Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kierteennousu	2,117 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	7/8-12 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi