

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 9/16-16****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130045 9/16-16 |
| GTIN | 4062406048426 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 14,288 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,8 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|-----------|
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen syvyys | 35,72 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteen Ø | 14,288 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| varren Ø D _s | 11 mm |
| Standardi | DIN 376 |

| | |
|--|--|
| Varren nelikulmio <input type="checkbox"/> | 9 mm |
| Kokonaispituus L | 110 mm |
| Kierrettä/ tuuma | 16 |
| Kierteennousu | 1,588 mm |
| Alkureiän Ø | 12,8 mm |
| Kierretyyppi | UN |
| Kierteen koko | 9/16-16 UN |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2×D pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |