

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 3/4-10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 3/4-10
GTIN	4062406048648
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 10

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D_s: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 16,46 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	4
Kierrettä/ tuuma	10
Kierteen Ø	19,05 mm
Kierteen syvyys	47,63 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Lastu-urien määrä	4
Standardi	DIN 376

Varren nelikulmio □	11 mm
Alkureiän Ø	16,46 mm
Kierteennousu	2,54 mm
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	14 mm
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	3/4-10 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi