

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 5/16-36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 5/16-36
GTIN	4062406048075
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,25 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	90 mm
Standardi	DIN 371
Kierteenousu	0,706 mm
Alkureiän Ø	7,25 mm
Kierteen Ø	7,938 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
Lastuava aine	HSS E

Lastu-urien määrä	3
Kierteen syvyys	19,85 mm
varren $\varnothing D_s$	8 mm
Terien lkm Z	3
Kierrettä/ tuuma	36
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	5/16-36 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi