

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/2-8****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.1/2-8
GTIN	4062406051655
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 8

Kierteen Ø: 38,1 mm

Kokonaispituus L: 200 mm

varren Ø D_s: 32 mm

Varren nelikulmio □: 24 mm

Alkureiän Ø: 35,1 mm

Tekninen kuvaus

Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	95,25 mm
Varren nelikulmio □	24 mm
Kierteennousu	3,175 mm
Alkureiän Ø	35,1 mm
Kokonaispituus L	200 mm
Kierteen Ø	38,1 mm

Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	8
Lastuava aine	HSS E
varren Ø D _s	32 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UN-LH
Kierteen koko	1.1/2-8 UN LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi