

Garant**Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1-20
GTIN	4062406051068
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierrettä/ tuuma	20
Kierteennousu	1,27 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	16 mm
Standardi	DIN 376
Terien lkm Z	4
Alkureiän Ø	24,3 mm

Kokonaispituus L	160 mm
varren Ø D _s	20 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	25,4 mm
Kierteen syvyys	63,5 mm
Kierretyyppi	UNEF-LH
Kierteen koko	1-20 UNEF LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi