

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 9/16-18****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 9/16-18
GTIN	4062406048419
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 18

Kierteen Ø: 14,288 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

varren Ø D_s: 11 mm

Varren nelikulmio □: 9 mm

Alkureiän Ø: 12,9 mm

Tekninen kuvaus

varren Ø D _s	11 mm
Kierrettä/ tuuma	18
Lastu-urien määrä	3
Alkureiän Ø	12,9 mm
Kierteen Ø	14,288 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,411 mm

Standardi	DIN 376
Varren nelikulmio <input type="checkbox"/>	9 mm
Terien lkm Z	3
Kokonaispituus L	110 mm
Kierteen syvyys	35,72 mm
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	9/16-18 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi