

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 7/8-14

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 7/8-14
GTIN	4062406048730
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

 varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,4 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	20,4 mm
Kierrettä/ tuuma	14
varren Ø D _s	18 mm
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Kierteen Ø	22,225 mm
Kierteen syvyys	55,56 mm

Kokonaispituus L	140 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteennousu	1,814 mm
Standardi	DIN 376
Lastu-urien määrä	4
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	7/8-14 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi