

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 15/16-20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 15/16-20
GTIN	4062406048778
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNEF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 20

Kierteen Ø: 23,812 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 22,7 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,27 mm
Kierrettä/ tuuma	20
varren Ø D _s	18 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen Ø	23,812 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierteen syvyys	59,53 mm

Lastuava aine	HSS E
Terien lkm Z	4
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Alkureiän Ø	22,7 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Kierrettyyppi	UNEF
Kierteen koko	15/16-20 UNEF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi