

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 3/8-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 3/8-24
GTIN	4062406048174
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 9,525 mm

Kokonaispituus L: 100 mm

varren Ø D_s: 10 mm

Varren nelikulmio □: 8 mm

Alkureiän Ø: 8,5 mm

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	8,5 mm
Kierrettä/ tuuma	24
Kokonaispituus L	100 mm
Kierteennousu	1,058 mm
Terien lkm Z	3
Kierteen Ø	9,525 mm
Varren nelikulmio □	8 mm

varren $\varnothing D_s$	10 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	23,83 mm
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	3/8-24 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierreyökälun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi