

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 5/16-40****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 5/16-40
GTIN	4062406048068
Tuoteluokka	10N

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 40

Kierteen Ø: 7,938 mm

Kokonaispituus L: 90 mm

varren Ø D_s: 8 mm

Varren nelikulmio □: 6,2 mm

Alkureiän Ø: 7,4 mm

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	3
Kierteennousu	0,635 mm
Varren nelikulmio □	6,2 mm
varren Ø D _s	8 mm
Lastu-urien määrä	3
Lastuava aine	HSS E
Alkureiän Ø	7,4 mm

Kierteen syvyys	19,85 mm
Kierteen Ø	7,938 mm
Kierrettä/ tuuma	40
Standardi	DIN 371
Kokonaispituus L	90 mm
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	5/16-40 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi