

**Garant****Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1.1/4-24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130046 1.1/4-24
GTIN	4062406051310
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 31,75 mm

Kokonaispituus L: 180 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 25 mm

Varren nelikulmio □: 20 mm

Alkureiän Ø: 30,75 mm

**Tekninen kuvaus**

Terien lkm Z	4
varren Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Lastu-urien määrä	4
Kierrettä/ tuuma	24
Alkureiän Ø	30,75 mm
Lastuava aine	HSS E
Kokonaispituus L	180 mm

Kierteen Ø	31,75 mm
Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,058 mm
Varren nelikulmio □	20 mm
Kierteen syvyys	79,38 mm
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1.1/4-24 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi