

**Garant**
**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 7/8-16**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 7/8-16
GTIN	4062406048723
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus**
**Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UN

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 16

Kierteen Ø: 22,225 mm

Kokonaispituus L: 140 mm

 varren Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Varren nelikulmio □: 14,5 mm

Alkureiän Ø: 20,7 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierteenousu	1,588 mm
Kierrettä/ tuuma	16
Kierteen syvyys	55,56 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen Ø	22,225 mm
Varren nelikulmio □	14,5 mm
Terien lkm Z	4

Lastu-urien määrä	4
varren $\varnothing D_s$	18 mm
Kokonaispituus L	140 mm
Alkureiän $\varnothing$	20,7 mm
Standardi	DIN 376
Kierretyyppi	UN
Kierteen koko	7/8-16 UN
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi