

Garant
Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 7/16-14

Tilaustiedot

Tilausnumero	130045 7/16-14
GTIN	4062406048280
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 11,112 mm

Kokonaispituus L: 110 mm

 varren Ø D_s: 9 mm

Varren nelikulmio □: 7 mm

Alkureiän Ø: 9,3 mm

Tekninen kuvaus

Kierteen Ø	11,112 mm
Alkureiän Ø	9,3 mm
Standardi	DIN 376
Kierteen syvyys	27,78 mm
Kokonaispituus L	110 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren nelikulmio □	7 mm

Kierrettä/ tuuma	14
varren Ø D _s	9 mm
Terien lkm Z	3
Kierteennousu	1,814 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNC
Kierteen koko	7/16-14 UNC
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi