

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: 3/4-14****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 3/4-14
GTIN	4062406048624
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 2 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 14

Kierteen Ø: 19,05 mm

Kokonaispituus L: 125 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 14 mm

Varren nelikulmio □: 11 mm

Alkureiän Ø: 17,4 mm

**Tekninen kuvaus**

Standardi	DIN 376
Kierteennousu	1,814 mm
Kokonaispituus L	125 mm
Kierteen Ø	19,05 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierrettä/ tuuma	14
Lastu-urien määrä	4

Alkureiän Ø	17,4 mm
Varren nelikulmio □	11 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Kierteen syvyys	47,63 mm
Terien lkm Z	4
Kierretyyppi	UNS
Kierteen koko	3/4-14 UNS
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi