

Garant**Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: NO.2-56****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 130045 NO.2-56 |
| GTIN | 4062406047719 |
| Tuoteluokka | 10N |

Kuvaus**Huomautus:**

Toimitusaika: 91 kalenteripäivää

Minimitilasmäärä: 25 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNC

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 56

Kierteen Ø: 2,184 mm

Kokonaispituus L: 45 mm

varren Ø D_s: 2,8 mm

Varren nelikulmio □: 2,1 mm

Alkureiän Ø: 1,78 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------|----------|
| Kierrettä/ tuuma | 56 |
| varren Ø D _s | 2,8 mm |
| Standardi | DIN 371 |
| Kierteennousu | 0,454 mm |
| Varren nelikulmio □ | 2,1 mm |
| Terien lkm Z | 3 |
| Kierteen syvyys | 5,46 mm |

| | |
|-----------------------|--|
| Alkureiän Ø | 1,78 mm |
| Lastuava aine | HSS E |
| Kierteen Ø | 2,184 mm |
| Kokonaispituus L | 45 mm |
| Lastu-urien määrä | 3 |
| Kierretyyppi | UNC |
| Kierteen koko | 2-56 UNC |
| Pinnoitus | TiN |
| Kylkikulma | 60 astetta |
| Kierrenormi | ASME B1.1 |
| Toleranssiluokka | 1B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,20 |
| Toleranssiluokka | 2B +0,10 |
| Toleranssiluokka | 3B |
| Toleranssiluokka | 2B |
| Toleranssiluokka | 2B +0,05 |
| Etuviiste | C |
| Varsi | Lieriövarsi, h9 |
| Sisäjähdytys | ei |
| Käyttö poraustavalla | enintään 2xD pohjareiällä |
| Leikkaussuunta | Oikea |
| Kierretyökalun tyyppi | Konekierretappi perinteiseen työstöön |
| Värirenkas | ilman |
| Tuotetyyppi | Kierretappi |