

Garant
Konekierretappi pohjareille, vasenkätinen kierre, TiN, Tyyppi: 1-24

Tilaustiedot

Tilausnumero	130046 1-24
GTIN	4062406051051
Tuoteluokka	10N

Kuvaus
Huomautus:

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilausmäärä: 1 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNS-LH

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 376

Kierrettä/ tuuma: 24

Kierteen Ø: 25,4 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

varren Ø D_s: 20 mm

Varren nelikulmio □: 16 mm

Alkureiän Ø: 24,5 mm

Tekninen kuvaus

Kierteennousu	1,058 mm
Lastu-urien määrä	4
Varren nelikulmio □	16 mm
varren Ø D _s	20 mm
Alkureiän Ø	24,5 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierteen syvyys	63,5 mm

Kierteen Ø	25,4 mm
Kokonaispituus L	160 mm
Terien lkm Z	4
Standardi	DIN 376
Kierrettä/ tuuma	24
Kierretyyppi	UNS-LH
Kierteen koko	1-24 UNS LH
Pinnoitus	TiN
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Vasen
Kierreyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi