

**Garant****Konekierretappi pohjareille, TiN, Tyyppi: NO.8-36****Tilaustiedot**

Tilausnumero	130045 NO.8-36
GTIN	4062406047801
Tuoteluokka	10N

**Kuvaus****Huomautus:**

Toimitusaika: 49 kalenteripäivää

Minimitilauismäärä: 3 kpl

Mittatilaustyö – palauttaminen ei ole mahdollista

Kierretyyppi: UNF

Lastuava aine: HSS E

Standardi: DIN 371

Kierrettä/ tuuma: 36

Kierteen Ø: 4,166 mm

Kokonaispituus L: 63 mm

varren Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Varren nelikulmio □: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,5 mm

**Tekninen kuvaus**

Kierrettä/ tuuma	36
Lastu-urien määrä	3
Standardi	DIN 371
Kierteennousu	0,706 mm
Alkureiän Ø	3,5 mm
varren Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kierteen syvyys	10,4 mm

Kokonaispituus L	63 mm
Kierteen Ø	4,166 mm
Terien lkm Z	3
Varren nelikulmio □	3,4 mm
Lastuava aine	HSS E
Kierretyyppi	UNF
Kierteen koko	8-36 UNF
Pinnoitus	TiN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	ASME B1.1
Toleranssiluokka	1B
Toleranssiluokka	2B +0,20
Toleranssiluokka	2B +0,10
Toleranssiluokka	3B
Toleranssiluokka	2B
Toleranssiluokka	2B +0,05
Etuviiste	C
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 2×D pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi perinteiseen työstöön
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Kierretappi